

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bypass externo para sistemas MGE Galaxy 7000

G7TH

⚠ Discontinuado el: 18-10-2023

⚠ Discontinuado

Descripción General

Presentación Gabinetes de bypass para mantenimiento externo IP20 o IP32 para configuraciones en paralelo con módulos múltiples.

Tiempo De Entrega Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega

Principal

Equipo Suministrado Manual de usuario

Físico

Modo De Montaje No se puede montar en rack

Conformidad

Certificaciones De Producto Ce
LCIE

Estándares EN 60950
EN/IEC 62040-2
EN/CEI 62040-3
ISO 14001
ISO 9001

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo 0...35 °C

Humedad Relativa 20...80 %

Altitud Máxima De Funcionamiento 0...3333 pies

Temperatura Ambiente De Almacenamiento -25...65 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento 20...80 %

Altitud De Almacenamiento 0,00...9144,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El Paquete 1 1

Garantía contractual

Periodo De Garantía Reparación o reemplazo por 1 año