

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema Home/Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, con 2 puertos de carga USB (5V, 2,4 A en total), 120 V

PH12U2

⚠️ Pronto a discontinuarse

⚠️ Discontinuado el: 14-02-2024

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	3 cm
Ancho	7,7 cm
Profundidad	35,7 cm
Peso Del Producto	0,71 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Corriente De Línea Máxima	15 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Corriente Máxima De Entrada	15 A
Capacidad De Corriente De Conmutada	15 A

Salida

Número De Salidas De Toma De Alimentación	12
Norma De Salida	NEMA 5-15R

Conformidad

Certificaciones De Producto	MET Canadá MET EE.UU.
-----------------------------	--------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	FCC parte 15 clase B
	UL 1363
	UL 1449
	UL 60950-1
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem

Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	1 ns common mode
Rechazo De Modo Común	40 dB
Corriente De Pico	56 kAcommon mode 28 kAnormal mode
Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	2160 J

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,8 cm
Paquete 1 Ancho	38,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	0,84 kg
Scc14	10731304335969

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Duración de por vida
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)