

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema Home/Office SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, con protección para línea telefónica, 230 V Alemania

PH6T3-GR

Discontinuado

Discontinuado el: 05-10-2022

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Longitud De Cable	2,44 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	2 x cables de teléfono de 1,8 metros Manual de usuario

Físico

Color	Carbón
Altura	30,5 cm
Ancho	12,2 cm
Profundidad	4,2 cm
Peso Del Producto	1,02 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Corriente De Línea Máxima	10 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Número De Salidas De Toma De Alimentación	6
Tipo De Toma	Schuko CEE 7 ((**))

Conformidad

Certificaciones De Producto	Ce
Política De Protección Del Equipo	De por vida: 75000 EUR

Ambiental

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...50000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem

Ep Proporción De Julios	2350 J
Líneas De Datos Protegidas<Br / >(Líneas Múltiples Solamente)	1-4 RJ11/3-6 RJ45
Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	0 ns common mode
Rechazo De Modo Común	50 dB
Corriente De Pico	48 kAcommon mode 26 kAnormal mode
Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	2030 J

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	31,1 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	21,1 cm
Paquete 1 Peso	1,06 kg
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Longitud	657,35 mm
Paquete 2 Peso	13,61 kg
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Scc14	10731304223815

Garantía contractual

Periodo De Garantía	5 años (todos los demás países), De por vida (países de la Unión Europea solamente)
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue [Conforme](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee [En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)