

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero sobrepuesto Pragma 18 sin puerta 4 fila 750 x 336mm 125A

PRA20418

Discontinuado el: 20-11-2023

Discontinuado

Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo De Producto O Componente	Envolvente
Tipo De Envolverte	Armario de distribución
Anchura	Fuera 426 mm
Altura	750 mm
Profundidad	125 mm
Nb De Módulos De 18 Mm Por Fila	18
Nb De Filas Horizontales	4
Clase De Aislamiento Eléctrico	Aislamiento doble Clase li
Equipo Suministrado	2 x bornero 1 x Etiqueta de identificación 1 x Kit de marcado 1 x blanking plate strip ((*))
Tipo De Puerta	Sem

Complementos

Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Pasos De 9 Mm	36
Número Total De Módulos De 18 Mm	72
Potencia Disipada En W	64 W
Corriente Nominal (In)	125 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
Tipo De Carril	DIN
Descripción De Placa De Montaje	Sin Placa De Montaje
Entrada De Cable	Cable o tubo Placa con recorte Placas removíveis Caminho
Número De Bloques De Terminales	1 Tierra Rápido)29 1 Neutral Rápido)29
Salidas Del Bloque De Distribución	4 x 25 mm² para Tierra 25 x 4 mm² para Tierra 4 x 25 mm² para Neutral 25 x 4 mm² para Neutral

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material Del Envolverte	Parte Atrás Tecnoplástico Frontal Tecnoplástico
Color	Recinto Blanco RAL 9016) Frontal Gris RAL 7004)
País Objetivo	Grecia Suecia Hungria Baltica Republica Checa Finlandia Rusia
Fondo Empotrado	0 mm
Profundidad Interna	95 mm

Ambiente

Resistencia Al Fuego	Parte Atrás 650 °C Frontal 650 °C
Grado De Protección Ip	IP30 sin puerta Ip40 con puerta
Grado De Protección Ik	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C
Estándares	Iec 60670-1 Iec 60670-24 Iec 61439-1 Iec 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,500 cm
Paquete 1 Ancho	44,500 cm
Paquete 1 Longitud	76,500 cm
Paquete 1 Peso	5,456 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	120,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	99,750 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí
- ✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas