



### Principal

Gama	Harmony XB5
Material del bisel	Dark grey plastic
Tipo de producto o componente	Anunciador
Diámetro de montaje	22 mm
Tipo de cabezal	Estándar
Tapa/Lente de color u operador	Negro

### Complementos

[Us] Tensión nominal de alimentación	230...240 V +/- 10 %
Tipo de circuito de alimentación	AC
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Consumo de corriente	<= 18 mA
Tipo señalización	Tono continuo o intermitente
Resistencia a lavados de alta presión	9000000 Pa at 80 °C, distance : 0.1 m
Alto	29 mm
Ancho	29 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	0,024 kg

### Ambiente

Nivel de ruido	90 dB at 6.8 kHz distance 0.1 m (+/- 10 %)
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 60536
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 60536

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 cara tras.) IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado de protección nema	NEMA 4X NEMA 13
Grado de protección IK	IK05 conforme a EN 50102 IK03 conforme a IEC 50102
Normas	EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 EN 60947-1 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	Registrado por UL CSA BV

### Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	28 g
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	3,4 cm
Paquete 1 Largo	5,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	88
Paquete 2 Peso	2,715 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------