

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Piloto luminoso cuadrado amarillo ø 16 - led integrado - 24 V - conector

XB6ECV5BP

Discontinuado

Discontinuado el: 11-06-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Principal

Gama De Producto	Harmony XB6E
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso monolítico
Nombre Corto Del Dispositivo	XB6E
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	16 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Forma De La Cabeza De Señalización	Cuadrado
Tapa/Lente De Color U Operador	Amarillo
Fuente De Luz	LED integral
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V DC polarizado

Complementos

Peso Del Producto	0,006 kg
Categoría De Sobretensión	II conforme a IEC 60536
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Marca	CE
Conexiones - Terminales	Faston aislado 2.8 x 0.5 mm Terminal de soldadura <= 0.75 mm² AWG 19 Zócalo de conexión rápida
Par De Apriete	0,6...1 N.m
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV conforme a En> 40 A
Tipo Señalización	Fijo
Consumo De Corriente	10 mA
Vida	30000 H

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-10...55 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP65 conforme a IEC 60529
Estándares	UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 En> 40 A IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	cURus CCC
Resistencia A Las Vibraciones	1 mm 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	10 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	11,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	18,500 cm
Paquete 2 Peso	61,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	750,000 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil