

Ficha técnica del producto

Especificaciones



baliza transparente fija XVB - LED integral - 230 V CA - IP 65

XVBL0M7

Discontinuado el: 31-03-2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Baliza completa
Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo Señalización	Fijo
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre Del Componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: base Policarbonato: unidad iluminada
Fuente De Luz	LED integral, Claro
Tipo De Bombilla	LED protegido
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230 V AC

Complementos

Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm ² con extremidad de cable
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V conforme a En> 40 A
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	< 17 mA AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV conforme a En> 40 A
Anchura Global Cad	70 mm
Altura Global Cad	139 mm
Profundidad Global Cad	70 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(COM-1)PW (GND) Tierra
Peso Del Producto	0,27 kg

Ambiente

Grado De Contaminación	2
Certificaciones De Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Estándares	EN/IEC 60947-5-1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a Iec 60529 IP66 en unidad base conforme a Iec 60529
Grado De Protección Nema	Tipo 4X conforme a UL interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,6 cm
Paquete 1 Peso	268,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,929 kg

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas