

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabeza manipulador ø 22 2 direcciones con retorno

ZD5PA22

⚠ Discontinuado el: 31-03-2021

⚠ Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para manipulador
Nombre Corto Del Dispositivo	ZD5
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	A la posición cero Retorno de resorte
Perfil Del Operador	Eje de funcionamiento largo de 54 mm
Información De Dirección Del Operador	2 direcciones

Complementos

Anchura Global Cad	30 mm
Altura Global Cad	47 mm
Profundidad Global Cad	85 mm
Peso Del Producto	0,022 kg
Resistencia A Lavados De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 50102

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL GL LROS (Lloyds registro de envío) DNV CSA BV
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 Ancho	3,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,3 cm
Paquete 1 Peso	34,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,155 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.