

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Perforada Ns250 Horizontal Fijo Mando Maneta

03230

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma Pack 250 cofret
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Pack de armario - anchura 600 mm Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Altura	200 mm
Peso Del Producto	0,84 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidad Funcional	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6
------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,000 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm
Paquete 1 Peso	840,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	22,500 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm
Paquete 2 Peso	10,400 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	360
Paquete 3 Altura	82,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	332,800 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)