


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Plena 6 Módulos Alto 300 mm

03806

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P Interruptor
Tipo De Tapa Frontal	Plano
Equipo Instalado	Power meters ((*)), estado 1 kilowatt-hour meters ((*)) - vertical instalación conexión Altistart, estado 1 ATS01N
Descripción De Los Polos	3 2P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 kilowatt-hour meters ((*)) vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 kilowatt-hour meters ((*)) vertical instalación

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 555 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Altura	300 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	1,22 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidad Funcional	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo power meters ((*)) kilowatt-hour meters ((*)) vertical 2P 3 6
	600 mm Prisma G armario mural power meters ((*)) kilowatt-hour meters ((*)) vertical 2P 3 6
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo conexión 2 6
	600 mm Prisma G armario mural conexión 2 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario conexión 2 6
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo power meters ((*)) kilowatt-hour meters ((*)) vertical 4P 2 6
	600 mm Prisma G armario mural power meters ((*)) kilowatt-hour meters ((*)) vertical 4P 2 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario power meters ((*)) kilowatt-hour meters ((*)) vertical 2P 3 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario power meters ((*)) kilowatt-hour meters ((*)) vertical 4P 2 6
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Altistart ATS01N 9 6
	600 mm Prisma G armario mural Altistart ATS01N 9 6
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Altistart ATS01N 2 6
	600 mm Prisma G armario mural Altistart ATS01N 2 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Altistart ATS01N 9 6
	650 mm 400 mm Prisma P armario Altistart ATS01N 2 6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	31,000 cm
Paquete 1 Longitud	52,000 cm
Paquete 1 Peso	1,250 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,500 cm
Paquete 2 Ancho	32,400 cm
Paquete 2 Longitud	52,500 cm
Paquete 2 Peso	12,600 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	180
Paquete 3 Altura	48,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	226,440 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)