

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cofret G IP30 27 Módulos Alto 1380 mm

08109

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Cofret
Aplicación Del Dispositivo	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo De Envolvente	Envolvente funcional entregado en forma de kit
Descripción Del Armario/Celda	Armario mural - anchura 600 mm
Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer Flush with kit ((**))
Información Adicional	Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
Type Of Front Plate	Sin solicitar por separado
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	27
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Normas	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Complementario

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V en barras de distribución principales traseras acorde a IEC 61439-2
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Corriente Nominal (In)	630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
[Icw] Corriente Temporal Admisible	25 kA 1 s acorde a IEC 61439-2
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	53 kA acorde a IEC 61439-2
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase I
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Anchura	600 mm
Altura	1380 mm
Profundidad	205 mm
Peso Del Producto	21,34 kg

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Cantidad Por Juego	Juego de 1
--------------------	------------

Entorno

Grado De Protección Ip	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula
Grado De Protección Ik	IK07 sin puerta acorde a EN/IEC 62263 IK08 con puerta
Resistencia Mecánica	Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	64,000 cm
Paquete 1 Longitud	143,000 cm
Paquete 1 Peso	21,150 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	103,000 cm
Paquete 2 Ancho	200,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	426,800 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto