

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Seccionador ComPact NS1250, 3P, 1000 A

33489

Principal

Nombre del producto	Compact NS
Nombre corto del dispositivo	Compact NS1250 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Aplicación del dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Tipo de oferta	C4
Número de polos	3P
Tipo de red	AC
Performance level	DE
Apto para seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-3

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Maneta
Tipo de montaje	Fijo
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte frontal
[Ie] corriente asignada de empleo	AC-23A, estado 1 1250 A AC 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A, estado 1 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A, estado 1 1250 A AC 50/60 Hz "660/690 V"
[Ui] tensión asignada de aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV acorde a IEC 60947-3
[Ith] corriente térmica convencional	1250 A en 60 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	25 kA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a IEC 60947-3 4 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	52 kA 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-3

Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Durabilidad mecánica	6000 Ciclos acorde a IEC 60947-3
Durabilidad eléctrica	1000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-3
Paso de conexión	70 mm
Altura	327 mm
Ancho	210 mm
Profundidad	147 mm
Peso del producto	14 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3
Certificaciones de producto	ASTA ASEFA
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30 cm
Paquete 1 Ancho	40 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	12,671 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)