

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto de señalización de defecto SD Acti9

A9N26924

- !

Se discontinuará el: 9/03/2025
- !

Fuera de servicio próximamente el: 11/03/2026

Discontinuado

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Contacto inversor
Nombre Corto Del Dispositivo	OF
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A
Corriente Nominal (In)	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

Tipo De Montaje	Fijo
Tipo De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 Sí
Altura	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso Del Producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	ASEFA KEMA LCIE ASTA

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,9 cm
Paquete 1 Ancho	2,1 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	37 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	501 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,088 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil