

Ficha técnica del producto

Características

AR3100

Gabinete para servidores NetShelter SX de APC
42 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales,
negro



Descripción General

Presentación	Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. Ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos. 42 U de altura para atravesar aberturas con facilidad.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

General

Equipo suministrado	Baying hardware Key(s) Puertas y paneles laterales con llave única Leveling feet Piezas para montaje Pre-installed casters Paneles laterales
---------------------	--

Físico

Profundidad máxima de montaje	91,49 cm
Número de unidad de rack	42U
Profundidad mínima de montaje	19,1 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Color	Negro
Profundidad	107 cm
Rack width	19"
Altura	199,1 cm
Peso del producto	125,09 kg

Carga permanente admisible	1020,58 kg dinámico 1700.97 kg static
Ancho	60 cm

Conformidad

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Packing Units

Paquete 1 Peso	144,55 kg
Paquete 1 Altura	211,8 cm
Paquete 1 ancho	75,2 cm
Paquete 1 Largo	115,6 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	1

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------