

Ficha técnica del producto

Características

DL1BKM4

bombilla LED roja intermitente para señalización -
BA 15d - 230 V



Principal

Compatibilidad de gama	Harmony XVB Harmony XVP Harmony XVD
Designación de accesorio/ componente	Bombilla LED protegida
Tipo de accesorio/componente	Bombilla LED
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de iluminación
Destino de accesorio/componente	Banco de baliza y indicador
[Us] tensión de alimentación asignada	230 V AC
Tipo señalización	Parpadeo
Color señalización	Rojo
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Consumo de corriente	17 mA
Base de bombilla	BA 15d
Peso del producto	0,015 kg

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	12 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	4,5 cm
Paquete 1 Largo	6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	60

Paquete 2 Peso	945 g
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------