


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina LX1-F 220-240 VAC para Contactor LC1F630

LX1FL220

Discontinuado el: 29/08/2023

Pronto a discontinuarse

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto Del Dispositivo	LX1FL
Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad Del Producto	LC1F630 LC1F1250
Tipo De Circuito De Control	AC en 40...400 Hz
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	220...240 V AC 40...400 Hz
Inductancia De Circuito Cerrado	3,35 H
Resistencia Media	25,5 Ohm erup. en 20 °C 730 Ohm sujeción en 20 °C
Duración De Maniobra	100...200 ms apertura 40...80 ms cierre
Durabilidad Mecánica	5 Mcycles
Velocidad Máxima De Funcionamiento	1200 cyc/h en <55 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Desconexión, estado 1 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consumo A La Llamada En Va	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consumo De Mantenimiento En Va	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación De Calor	20 W en 40...400 Hz

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Peso Del Producto	1,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	1,410 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,027 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	83,036 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Si

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China