

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conj Int/Man Conmut Lp Lunare Ivory (Crema)

PRM44322

⚠ Discontinuado el: 23/01/2021

⚠ Discontinuado

Principal

Nombre Estético	Lunare
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de control
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Función Seccionamiento Bajo Carga	Bidireccional
Señalización Local	Con luz piloto
[In] Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V AC
Material	PS (poliestireno)
Número De Módulos	3
Fondo Empotrado	24,9 mm
Profundidad	33,9 mm
Longitud	123 mm
Altura	9 mm
Ancho	85 mm
Conexiones - Terminales	Terminales en pilar
Sección De Cable	6 mm ²
Calibre Awg	AWG 8
Modo De Fijación	Fijado a presión

Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.669
--------	--------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,152 cm
Paquete 1 Ancho	0,025 cm
Paquete 1 Longitud	0,02 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Paquete 1 Peso

76 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 Meses