

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Sencilo con Luz Decor 10 A 250 V Ivory (Crema)

PRMS044132

⚠ Discontinuado el: 1/11/2020

⚠ Discontinuado

Principal

Nombre Estético	Decor
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de control
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Función Seccionamiento Bajo Carga	Unidireccional
Señalización Local	Con luz piloto
[In] Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V AC
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Número De Módulos	3
Fondo Empotrado	24,9 mm
Profundidad	33,9 mm
Longitud	123 mm
Altura	9 mm
Ancho	85 mm
Conexiones - Terminales	Terminales en pilar
Sección De Cable	6 mm ²
Calibre Awg	AWG 8
Modo De Fijación	Fijado a presión

Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.669
--------	--------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,077 kg

Garantía contractual

Tasas arancelarias de enero del 2016

Periodo De Garantía

18 Meses