

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RELE ELECTROMECHANICO P12 1NANC

ABR7S33

Principal

Gama De Producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo De Producto O Componente	Reles eletromecánico de enlace
Tipo De Circuito De Control	DC
Minimum Ordered Quantity	Juego de 4

Complementario

Dimensión De Paso De Anchura	12 mm
Compatibilidad Del Producto	ABE7P08T330E ABE7R16T332 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T318 ABE7P16T332 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T330E ABE7P08T330
[Uc] Tensión De Circuito De Control	24 V
[Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire	10 A
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Umbral De Tensión De Disparo	16,8 V en 40 °C
Tensión De Desconexión	3,6 V en 20 °C
Corriente De Desconexión	3,5 mA en 20 °C
Maximum Power Dissipation Per Pole	0,6 W
Fusible Asociado	1 A, fundido rápido
Tensión Máxima De Conmutación	130 V corriente continua acorde a IEC 60947-5-1 264 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	500000 ciclos, corriente conmutac máx: 1400 mA en 24 V DC-13 10 ms 500000 ciclos, corriente conmutac máx: 1700 mA en 230 V AC-15 500000 ciclos, corriente conmutac máx: 3000 mA en 230 V AC-12 500000 ciclos, corriente conmutac máx: 3000 mA en 24 V DC-12
Corriente Mínima De Conmutación	100 mA en >= 5 V
Fiabilidad Eléctrica Iec60947	0,00000001
Rango De Operación En Hz	5 Hz sin carga 0,5 Hz at le
Durabilidad Mecánica	20000000 ciclos
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Neto	0,017 kg
-----------	----------

Entorno

Inmunidad Máx. A Microquebras	5 ms
Fuerza Dieléctrica	2000 V acorde a En> 40 A

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,2 cm
Paquete 1 Ancho	2,8 cm
Paquete 1 Longitud	4 cm
Paquete 1 Peso	20 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	3,5 cm
Paquete 2 Ancho	6 cm
Paquete 2 Longitud	4,5 cm
Paquete 2 Peso	84 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	288
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,232 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De
Rohs [Sí](#)

 Sin Pvc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)