



Reseña

Nombre de modelo	SISTEMA ATS PARA RACK, 230 V, 10 A, ENTRADA C14, 12 SALIDAS C13
Incluye	Piezas para montaje , Brackets para Rack-mount , Cable serial para configuración
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele haber existencias en inventario
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Salida

Tensión de salida nominal	230V
Total máximo de corriente extraída	10 A
Conexiones de salida	(12) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Protección de sobrecarga	No

Entrada

Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz

Tipo de enchufe	IEC-320 C14
Corriente de línea máxima	10 A
Corriente de entrada máxima por fase	10 A

Físico

Peso neto	3.93 kg
Dimensiones de altura máxima	44.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	432.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	236.0 mm
Peso de embarque	5.7 kg
Altura de envío	114.0 mm
Anchura de envío	600.0 mm
Profundidad de envío	349.0 mm
Color	Negro

Ambiental

Ambiente operativo	-5 - 45 °C
Humedad relativa de operación	5 - 95 %
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros

Conformidad

Aprobaciones	EN 55022 Clase A , FCC Part 15 Clase A
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías	Cumplimiento
Cumplimiento de otras normas ambientales	Directivas RoHS para China