

Ficha técnica del producto

Características

NBES0302

Sensor para interruptor de puerta NetBotz para salas o racks de otros fabricantes - 50 pies (15 m)



Reseña

Descripción	Sensor universal que monitorea el acceso a un rack o a la sala.
Nombre de modelo	Sensor para interruptor de puerta NetBotz para salas o racks de otros fabricantes - 50 pies (15 m)
Incluye	Precintos
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guinea , Guayana , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue

General

Cantidad de puertos para sensor universal	0
Cantidad de sensores admitidos	0
Cantidad de sensores universales admitidos	0
Número de puertos	0

Físico

Peso neto	0.19 kg
Dimensiones de altura máxima	25.0 mm

Dimensiones de anchura máxima	111.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	155.0 mm
Peso de embarque	0.31 kg
Altura de envío	48.0 mm
Anchura de envío	232.0 mm
Profundidad de envío	164.0 mm
Unidades por tarima	0.0

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-15 - 65 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000 metros
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros

Conformidad

Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años
-------------------	-----------------------------------

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)