

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NetBotz Rack Monitor 550

NBRK0550



! Descatalogado el: 24 mar 2023

! No disponible. Contacte a su vendedor.

Descripción General

Presentación	Admite hasta 4 cámaras compactas externas, 12 sensores compactos y hasta 78 sensores universales.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Número De Unidad De Rack	1U
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP
Equipo Suministrado	Cable de alimentación desmontable específico para cada país CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount Sensor de temperatura y humedad Cable USB

General

Cantidad De Sensores Universales Admitidos	12
--	----

Físico

Altura	4,3 cm
Dimensiones De Anchura Máxima	43,2 cm
Dimensiones De Profundidad Máxima	9,3 cm
Peso Neto	1,4 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Conformidad

Normas	FCC Part 15 clase A ICES-003
--------	---------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A En la lista de cUL CE GOST IRAM Directiva sobre baja tensión 2006/95/EC NOM Registrado por UL VCCI clase A VDE
-----------------------------	--

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...65 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Tipo De Red De Comunicación	RJ45 10/100 Base-T
-----------------------------	--------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,4 cm
Paquete 1 Ancho	22,9 cm
Paquete 1 Longitud	54,6 cm
Paquete 1 Peso	2,36 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue	Bajo investigación
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.