



### Principal

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gama de producto                    | Harmony XB5                      |
| Tipo de producto o componente       | Cabeza para pulsador no luminoso |
| Nombre corto del dispositivo        | ZB5                              |
| Material del bisel                  | Dark grey plastic                |
| Tipo de cabeza                      | Estándar                         |
| Diámetro de montaje                 | 22 mm                            |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1                                |
| Forma de la cabeza de señalización  | Circular                         |
| Tipo de operario                    | spring return                    |
| Perfil de operador                  | Verde Seta ø 40 mm, Sin marcado  |
| Presentación del dispositivo        | Elemento básico                  |

### Complementario

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anchura global cad       | 40 mm   |
| Altura global cad        | 40 mm   |
| Profundidad global cad   | 52 mm   |
| Peso neto                | 0,046 kg  |
| Durabilidad mecánica     | 5000000 ciclos  |
| Nombre de estación       | XALD 1 taladro<br>XALK 1 taladro  |
| Flechas salientes        | C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting<br>C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>SF1 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>SR1 para <3 contactos uso Individual bloques en Montaje posterior |
| Código de compatibilidad | ZB5   |

## Entorno

|  |  |
|--|--|
| Tratamiento de protección              | TH   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C  |
| Categoría de sobretensión              | Class II conforming to IEC 60536   |
| Grado de protección IP                 | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP69<br>IP69K  |
| Grado de protección NEMA               | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Resistencia a lavados de alta presión  | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m  |
| Grado de protección IK                 | IK03 conforming to IEC 50102   |
| Normas                                 | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1  |
| Certificaciones de producto            | Registrado por UL<br>BV<br>RINA<br>CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>GL  |
| Resistencia a las vibraciones          | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6   |
| Resistencia a los choques              | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 47 g     |
| Paquete 1 Altura                   | 4,4 cm   |
| Paquete 1 ancho                    | 5,2 cm   |
| Paquete 1 Largo                    | 8,4 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | S02      |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 42       |
| Paquete 2 Peso                     | 2,322 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Largo                    | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium   |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>   |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí   |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí   |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>   |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>   |

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Comunicación ambiental | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |

---

### Garantía contractual

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

---