



Prisma Plus-G System-montážní panel pro vertik. NSX630 pevný s otoč. rukojetí

03074

! Výroba ukončena: 27. 4. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součásti	Montážní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
Instalované Zařízení	Easypact: pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná CVS400 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS400 svislá instalace 1 x 3P: pevná CVS630 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS630 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX400 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX400 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX630 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX630 svislá instalace
Condition Of Using Cable Tie	Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	15 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 18 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Kabelová Průchodka	Desky s výřezem 0,31 mm horní nebo dolní 267 mm Desky s výřezem 0,312 mm horní nebo dolní 317 mm
Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Úprava	Hladký Matný
Barva	Bílá (RAL 9001)
Šířka	600 mm
Výška	500 mm
Hmotnost Přístroje	2,24 kg

Functional Unit

[illegible]

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	3,500 cm
Šířka Balení 1	23,000 cm
Délka Balení 1	47,000 cm
Hmotnost Balení 1	2.240 kg

Typ Balení 2	S04
Počet Jednotek V Balení 2	9
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	40,000 cm
Délka Balení 2	60,000 cm
Hmotnost Balení 2	20,260 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	36
Výška Balení 3	45,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	80,740 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

 Nařízení Reach Bez Látek Svhc

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

 Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)