

Technický list

Specifikace



Prisma Plus - G System - přechodová deska - G - 400A

03154

! Výroba ukončena: 23. 1. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Nebo Součásti	Izolovaná deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozvaděč Prisma Prisma P kóje
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
Instalované Zařízení	Měřiče výkonu: elektroměr kWh - svislá instalace
Popis Pólů	2 x 4P: elektroměr kWh svislá instalace 3 x 2P: elektroměr kWh svislá instalace
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	9 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč 9 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče 9 modul(y): elektroměr kWh v 650 mm Šířkaskříň 9 modul(y): elektroměr kWh v 555 mm Šířkarozvaděč Pack 6 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč 6 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče 6 modul(y): elektroměr kWh v 650 mm Šířkaskříň 6 modul(y): elektroměr kWh v 555 mm Šířkarozvaděč Pack
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá (RAL 9001)
Šířka	600 mm
Výška	420 mm
Hmotnost Přístroje	0,66 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 4P 2 9 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 4P 2 9 650 mm 400 mm Prisma P skříň měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P skříň měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 4P 2 9
-----------------	--

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	6,0 cm
Šířka Balení 1	52,0 cm
Délka Balení 1	68,0 cm
Hmotnost Balení 1	670,0 g
Typ Balení 2	P12
Počet Jednotek V Balení 2	24
Výška Balení 2	81,0 cm
Šířka Balení 2	80,0 cm
Délka Balení 2	120,0 cm
Hmotnost Balení 2	28,8 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu