



Prisma Plus - G & P System - čelní panel pro 3 - 4 vertik. NSX250 VIGI

03244

! Výroba ukončena: 27. 4. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobová Řada	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Nebo Součásti	Čelní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma P kóje
Typ Čelní Desky	S výřezem
Instalované Zařízení	Easycompact: pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easycompact: pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: výsuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: výsuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: výsuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: výsuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: výsuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: výsuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Popis Pólů	4 x 3P: montážní deska držák: CVS100...160 svislá instalace 3 x 4P: montážní deska držák: CVS100...160 svislá instalace 4 x 3P: montážní deska držák: CVS250 svislá instalace 3 x 4P: montážní deska držák: CVS250 svislá instalace 4 x 3P: montážní deska držák: NSX100...160 svislá instalace 3 x 4P: montážní deska držák: NSX100...160 svislá instalace 4 x 3P: montážní deska držák: NSX250 svislá instalace 3 x 4P: montážní deska držák: NSX250 svislá instalace 2 x 3P: montážní deska držák: NSX100...160 svislá instalace 2 x 4P: montážní deska držák: NSX100...160 svislá instalace 2 x 3P: montážní deska držák: NSX250 svislá instalace 2 x 4P: montážní deska držák: NSX250 svislá instalace
Pracovní Poloha	Svislá

Doplňky

Popis Rozváděče/Skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
Umístění Připojení	Přímé připojení Linergy FC
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	7
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA
Materiál	Ocel
Povrchová Úprava	Matný Hladký
Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá (RAL 9001)
Výška	350 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost Přístroje	1,26 kg
Počet Kusů Na Sadu	Sada 1

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná přímá přední otočná
rukojeť svislá 3P 4 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná motorový pohon svislá
3P 4 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná přímá přední otočná
rukojeť svislá 4P 3 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná motorový pohon svislá
4P 3 Linergy FC 9

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná přímá přední otočná
rukojeť svislá 3P 4 přímé 11

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná přímá přední otočná
rukojeť svislá 4P 3 přímé 11

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná motorový pohon svislá
3P 4 přímé 11

650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ano pevná motorový pohon svislá
4P 3 přímé 11

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 10

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 3P 4 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 13

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť svislá 4P 3 přímý s dlouhým krytem svorek 13

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	3,0 cm
Šířka Balení 1	36,0 cm
Délka Balení 1	51,0 cm
Hmotnost Balení 1	1,26 kg
Typ Balení 2	CAR
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	17,0 cm
Šířka Balení 2	37,0 cm
Délka Balení 2	53,0 cm
Hmotnost Balení 2	12,72 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	40
Výška Balení 3	33,0 cm
Šířka Balení 3	80,0 cm
Délka Balení 3	120,0 cm
Hmotnost Balení 3	62,88 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu