

Technický list

Specifikace



Prisma Plus - G & P System - plný čelní panel - 1 výškový dílec



03801

! Výroba ukončena: 15. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Nebo Součásti	Čelní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozvaděč Prisma Prisma P kóje Prisma Prisma Pack 250 rozvaděč
Typ Čelní Desky	Plná

Doplňky

Popis Rozvaděče/Skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm Rozvaděč Pack - šířka 555 mm Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	1
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace Výrobků	ASEFA
Materiál	Ocel
Povrchová Úprava	Matný Hladký
Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá (RAL 9001)
Výška	50 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost Přístroje	0,3 kg
Počet Kusů Na Sadu	Sada 1
Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče 650 mm 400 mm Prisma P skříň 600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	2,5 cm
Šířka Balení 1	6,0 cm
Délka Balení 1	53,0 cm
Hmotnost Balení 1	310,0 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	16
Výška Balení 2	17,5 cm
Šířka Balení 2	13,0 cm
Délka Balení 2	52,5 cm
Hmotnost Balení 2	4,96 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	864
Výška Balení 3	94,0 cm
Šířka Balení 3	80,0 cm
Délka Balení 3	120,0 cm
Hmotnost Balení 3	279,84 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu