

Technický list

Specifikace



NG125 - chráničová spoušť - Vigi NG125 - 2P - 63A - 30mA

19000

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součástí	Doplňkový proudový chránič
Označení Přístroje	Vigi NG125
Popis Pólů	2P
[In] Jmenovitý Proud	63 A
Typ Sítě	AC
Citlivost Chrániče	30 mA
Doba Zpoždění Spouště Proud. Chrániče	Mžiková
Třída Proudového Chrániče	Typ AC

Doplňky

Umístění Zařízení V Systému	Výstup
Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230...415 V AC 50/60 Hz
Provedení Proudového Chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC/EN 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	8 kV podle IEC/EN 60947-2
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Elektrické Připojení K Jističi	Šrouby
Rozteč 9 Mm	5
Výška	118 mm
Šířka	99 mm
Hloubka	81 mm
Hmotnost Přístroje	0,25 kg
Elektrická Životnost	10000 cykly podle IEC/EN 60947-2
Připojení - Svorky	Tunelové svorky1...35 mm² ohebný Tunelové svorky1,5...50 mm² pevný
Délka Odizolování Vodiče	20 mm
Krouticí Moment	3,5 N.m

Prostředí

Standardy	IEC/EN 60947-2:Annex B
Stupeň Krytí Ip	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Stupeň Znečištění	3 podle IEC/EN 60947-2
Elektromag.Kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 3000 A podle IEC/EN 60947-2
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní Vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní Nadmořská Výška	2000 m

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	9,4 cm
Šířka Balení 1	13,8 cm
Délka Balení 1	13,8 cm
Hmotnost Balení 1	316 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	8
Výška Balení 2	30 cm
Šířka Balení 2	30 cm
Délka Balení 2	40 cm
Hmotnost Balení 2	3,04 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'	
 Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.