



náhradní vložka C65 350 pro iPRD

A9L65102

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součástí	Patrona
Označení Přístroje	C65-350
Typ Svodiče Přepětí	Elektrická distribuční síť

Doplňky

Typ Třídy Svodiče Přepětí	Typ 2
Provedení Svodiče Přepětí	MOV
Použití Výrobku	Surge protection device iPRD65r 1P Surge protection device iPRD65r 2P Surge protection device iPRD65r 3P Surge protection device iPRD65r 4P
Uzemňovací Soustava	TN TT
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230 V AC 50 Hz
Jmenovitý Vybíjecí Proud	20 kA
Maximální Vybíjecí Proud	65 kA
[Uc] Maximální Trvalé Pracovní Napětí	350 V
Maximální Úroveň Ochrany [Up]	<1,5 kV typ 2
Místní Signalizace	Vlajka (bílá/červená)
Montážní Režim	Násuvná
Upevnění	Do modulu SPD
Rozteč 9 Mm	2
Výška	57 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	56 mm
Hmotnost Přístroje	0,075 kg
Barva	Bílá (RAL 9003)
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát)
Doba Odezvy	< 25 ns

Prostředí

Standardy	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Značky Kvality	CE

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Stupeň Krytí Ip	IP20 čelní:
Relativní Vlhkost	5...90 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m
Provozní Teplota	-25...60 °C
Teplota Okolí Pro Ukladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	2 cm
Šířka Balení 1	7,5 cm
Délka Balení 1	9 cm
Hmotnost Balení 1	100 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	8 cm
Šířka Balení 2	10 cm
Délka Balení 2	28,5 cm
Hmotnost Balení 2	1,293 kg
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	108
Výška Balení 3	30 cm
Šířka Balení 3	30 cm
Délka Balení 3	40 cm
Hmotnost Balení 3	12,35 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Nařízení Reach Bez Látek Svhc



Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti