



chráničová spoušť Vigí iC60 4P 25A pro jistič iC60L

A9V61425

Základní popis

Řada	Acti 9
Typ Produktu Nebo Součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení Přístroje	Vigi iC60
Popis Pólů	4P
[In] Jmenovitý Proud	25 A
Citlivost Chrániče	30 mA
Doba Zpoždění Spouště Proud. Chrániče	Mžiková
Typ Ochrany Proti Zemnímu Proud	Typ A-SI
Typ Sítě	AC
Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	400...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 61009-2-1
Normy	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Rozteč 9 Mm	6

Doplňky

Umístění Zařízení V Systému	Výstup
Provedení Proudového Chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Kompatibilita Výrobku	Jednoduchá svorka
Místní Signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montážní Režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Elektrické Připojení K Jističi	Šrouby
Kompatibilita Hřebenové Propoj. Lišty	Dolní: ANO
Výška	91 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	73,5 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost Přístroje	0,245 kg
Připojení - Svorky	Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...25 mm² pevný bez kabelové koncovky Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...16 mm² ohebný bez kabelové koncovky Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...16 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Délka Odizolování Vodiče	14 mm for dolní connection
Krouticí Moment	2 N.m dolní

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947-2
Elektromag.Kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 3000 A podle IEC 61009-1
Provozní Teplota	-25...60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	8,600 cm
Šířka Balení 1	11,400 cm
Délka Balení 1	14,100 cm
Hmotnost Balení 1	218,000 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	15
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	3,767 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace