



Acti 9 - propojovací lišta- 2P - 24 modulů - 100A



A9XPH224

Základní popis

Řada	Acti 9
Typ Produktu Nebo Součásti	Hřebenová sběrnice
Montážní Režim	Vodorovná
Příslušenství / Náhradní Díly	Příslušenství pro připojení
Popis Vedení	1L + N
Délka V 18 Mm Modulech	24

Doplňky

Počet Způsobů	12 N + 1 L
Konfigurace Pólu Pro 1-Cestný	1 x 1P + N 1 x 2P
Rozteč Pro Připojení	18 mm
Typ Konektoru	Kryty hřebenové lišty
Vzdálenost Mezi Vedením	36 mm
Popis	N L
Izolace	Izolovaný
Představení Přístroje	Dělitelné
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	100 A při 40 °C
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	415 V AC
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Místo Instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorka
Rozteč 9 Mm	48
Šířka	430 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Prostředí

Standardy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
-----------	------------------------------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Požární Odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
Stupeň Krytí Ip	IP20 s koncovkami a kryty zubů

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	5,600 cm
Šířka Balení 1	8,400 cm
Délka Balení 1	46,600 cm
Hmotnost Balení 1	166,000 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	5
Výška Balení 2	5,600 cm
Šířka Balení 2	8,400 cm
Délka Balení 2	46,600 cm
Hmotnost Balení 2	934,000 g
Typ Balení 3	S04
Počet Jednotek V Balení 3	55
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	40,000 cm
Délka Balení 3	60,000 cm
Hmotnost Balení 3	11,147 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace