



Acti 9 - proudový chránič iLD - 2P - 25A - 30mA - typ AC

A9Z11225

Základní popis

Řada	Acti 9
Označení Výrobku	Acti 9 iLD
Typ Produktu Nebo Součástí	Proudový chránič (RCCB)
Označení Přístroje	iLD
Popis Pólů	2P
Umístění Nulového Vodiče	Vlevo
[In] Jmenovitý Proud	25 A
Typ Sítě	AC
Citlivost Chrániče	30 mA
Doba Zpoždění Spouště Proud. Chrániče	Mžiková
Třída Proudového Chrániče	Typ AC

Doplňky

Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	220...240 V AC 50/60 Hz
Provedení Proudového Chrániče	Napětově nezávislý
Jmenovitá Vypínací A Zapínací Schopnost	Idm 1500 A Im 1500 A
Jmenovitý Podmíněný Zkratový Proud	10 kA
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV
Odolnost Proti Rázovému Proudů	250 A
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
Typ Ovládání	Páčka
Montážní Režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 Mm	4
Výška	91 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost Přístroje	0,21 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Barva	Bílá
Mechanická Životnost	20000 cykly
Elektrická Životnost	AC-1: 15000 cykly
Popis Voleb Pro Uzamknutí	Zařízení na visací zámek
Připojení - Svorky	Dvojité svorka čelní1...35 mm² pevný Dvojité svorka čelní1...25 mm² ohebný Dvojité svorka čelní1...25 mm² ohebný s koncovkou Dvojité svorka zadní1...25 mm² pevný Dvojité svorka zadní1...16 mm² ohebný Dvojité svorka zadní1...16 mm² ohebný s koncovkou
Délka Odizolování Vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
Krouticí Moment	3,5 N.m horní nebo dolní

Prostředí

Standardy	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Stupeň Krytí Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň Znečištění	3
Elektromag.Kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle EN/IEC 61008-1
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	-5...60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,000 cm
Šířka Balení 1	8,000 cm
Délka Balení 1	10,000 cm
Hmotnost Balení 1	216,500 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	54
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	12,159 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	432
Výška Balení 3	45,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	109,272 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace