



sběrnice 160A - délka 1100 mm - pro AK5



AK5JB1410

Základní popis

Řada	Linergy
Označení Výrobku	HK
Typ Produktu Nebo Součásti	Sběrnice
Použití Zařízení	Distribuce
Tap-Offs (18 Mm)	54
Délka Sběrnice	1100 mm
Šířka Rozváděče/Skříně	1200 mm
Typ Sítě	AC
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	160 A při 35 °C
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	400 V (bez zatížení nasuv. a vysuv., s přípoj. napájením) podle IEC 60439-1 480 V (bez zatížení nasuv. a vysuv., s přípoj. napájením) podle CSA 480 V (bez zatížení nasuv. a vysuv., s přípoj. napájením) podle UL 600 V (nasuv. a vysuv., s přípoj. napájením) podle CSA 600 V (nasuv. a vysuv., s přípoj. napájením) podle UL 690 V (nasuv. a vysuv., s přípoj. napájením) podle IEC 60439-1
Počet Vodičů	4

Doplňky

Šířka Sběrnice	45 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	82 mm
Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	600 V podle CSA 600 V podle UL 690 V podle IEC 60439-1
Špičkový Proud	25 kA
I²T Pro Aktivaci	10000000 A².s
Typ Ochrany	Pojistky aM 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Pojistky gF 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Jistič NS160H 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A Jistič NS160H 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Připojení - Sorky	Konektor 2,5...70 mm² ohebný s kabelovou koncovkou Konektor 2,5...70 mm² pevný
Utahovací Moment	10 N.m
Poloha Montáže	Svislá montáž pomocí bočního dorazu AK5BT01 na mont. desce AK5PA Vodorovná montáž
Odolný Proti Působení Plamene	V0 podle UL 94

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost Přístroje	2,1 kg
--------------------	--------

Prostředí

Normy	IEC 60439
Certifikace Výrobků	UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA
Stupeň Krytí Ip	IPxx B podle IEC 60529
Požární Odolnost	850 °C podle IEC 60695

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	10,800 cm
Šířka Balení 1	11,000 cm
Délka Balení 1	117,000 cm
Hmotnost Balení 1	2,285 kg
Typ Balení 2	P12
Počet Jednotek V Balení 2	35
Výška Balení 2	75,000 cm
Šířka Balení 2	80,000 cm
Délka Balení 2	120,000 cm
Hmotnost Balení 2	105,000 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓	Neobsahuje Rtuť	
✓	Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace