



AS-Interface - for Ø 22 emergency stop - metal

ASISSLB4

! Výroba ukončena: 31. 12. 2015

! Ukončení servisní podpory: 31. 12. 2020

! Výroba ukončena

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součástí	Rozhraní pro nouzový vypínač Ø 22
Kompatibilní Řada	Kabelový systém AS-Interface
Materiál Objímky	Kov
As-Interface	0.B.F.F
Napájení	Přes AS-Interface

Doplňky

Typ A Složení Kontaktů	1 V + 1 V
Adresování	Pomocí nastavitelného terminálu
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	24 V DC - 15...15 %
Spotřeba Energie (W)	1,2 W
Proud I (A)	45 mA pro AS-Interface vedení
Připojení - Svorky	AS-Interface vedení: IDC
Mechanická Životnost	300000 cykly
Hmotnost Přístroje	0,08 kg

Prostředí

Normy	ISO 13849-1 kategorie 4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN 954-1 kategorie 4
Certifikace Výrobků	TÜV UL CSA
Stupeň Krytí Ip	IP20 podle IEC 60529
Provozní Teplota	-10...55 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-25...85 °C
Odolnost Proti Otřesům	10 gn
Odolnost Proti Vibracím	5 gn

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon

	Neobsahuje Rtut'
	Informace Výjimce O Rohs Ano
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.