



VarplusCan HDY kondenzátor - 5/6 kVAr - 400 V - 50/60Hz

BLRCH050A060B40

Základní popis

Výrobní Řada	PowerLogic
Typ Produktu Nebo Součásti	Heavy duty capacitor
Frekvence Sítě	50/60 Hz
Název Řady	HDuty
Obsah Vyšších Harmonických V Síti	<= 20 %
Electrical Parameters	4,5 kvar 380 V 50 Hz 5,4 kvar 380 V 60 Hz 5 kvar 400 V 50 Hz 6 kvar 400 V 60 Hz 5,4 kvar 415 V 50 Hz 6,5 kvar 415 V 60 Hz
Max. Dovolené Napětí	1,1 x Un (8 hodin ze 24 hodin)
Continuous Overcurrent Capacity	1,8 x In
Jmenovité Napětí	380...415 V AC 50/60 Hz

Doplňky

Dielektrické Ztráty	< 0,2 W/kvar
Ztrátový Výkon	< 0,5 W/kVAr
Tolerance Kapacity	- 5 % až 10 %
Napěťová Zkouška	2,15 x Un AC mezi svorkami pro 10 s <= 660 V - 3 kV AC mezi svorkovnicí a obalem pro 10 s >= 660 V - 6 kV AC mezi svorkovnicí a obalem pro 10 s
Nárazový Proud	250 x In
Maximum Switching Operation Per Year	7000
Životnost V Hodinách	130000 H
Dielektrický Materiál	Pokovená polypropylénová folie ze slitiny Zn/Al, spec. odpor & profil, spec. hrana
Impregnační Materiál	Bez-PCB suchá PUR pryskyřice Biologicky rozložitelný
Typ Instalace	Vnitřní instalace
Připojení - Svorky	Dvojité svorky Faston
Montážní Režim	Svisle/vodorovně
Průměr	63 mm
Výška	245 mm
Hmotnost Přístroje	0,9 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Normy	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Stupeň Krytí Ip	IP20
Pracovní Nadmořská Výška	2000 m
Teplotní Třída	D
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	-25...55 °C
Relativní Vlhkost	95 %

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	7,000 cm
Šířka Balení 1	7,000 cm
Délka Balení 1	25,000 cm
Hmotnost Balení 1	1,071 kg
Typ Balení 2	S04
Počet Jednotek V Balení 2	15
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	40,000 cm
Délka Balení 2	60,000 cm
Hmotnost Balení 2	16,640 kg
Typ Balení 3	P06
Počet Jednotek V Balení 3	60
Výška Balení 3	75,000 cm
Šířka Balení 3	60,000 cm
Délka Balení 3	80,000 cm
Hmotnost Balení 3	74,560 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.