

# Technický list

Specifikace



## nabíjecí stanice Smart Wallbox se zásuvkou T2S – 7,4/22kW-domovní zásuvka TE – RFID

EVB1A22P4ERI

### Základní popis

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Smart Wallbox
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVB1
Popis pólů	3P + N pro výkonový obvod 1P + N pro výkonový obvod
Montážní režim	Montáž podstavce Nástěnná montáž
Typ nabídky	Standardní
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 kW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V 2,3 kW 10 A
Systém řízení přístupu	Přístupová karta RFID podle ISO/IEC 14443 A a B Přístupová karta RFID podle ISO/IEC 15693
Kompatibilita výrobku	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

### Doplňky

Socket-outlet number	2
Typ výstupu	Vpravo strana T2 s clonkami zásuvka / postříbřené kontakty TE zásuvka
Uzemňovací soustava	Kompatibilní IT s dalším oddělovacím transf. v napájecím zdroji TT TN-S
Počet vstupů	6
Typ konektoru	RS485 pro měření Modbus 3 RJ45 pro Ethernet připojení LAN
Typ vstupu	Binární pro omezení výkonu spínací kontakt Binární pro zpožděné nabíjení spínací kontakt
Typ ovládní	může být ovládán vzdáleně 1 vícebarevná prosvětlené tlačítko, funkce: stop/restart
Místní signalizace	1 vícebarevná LED, funkce: signalizace stavu
Typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Samostatný Architektura klastru
Operation and maintenance	Záznam detailů o nabíjení

Webový server	Zabudovaný
Služba Ethernet	Konfigurace pomocí web serveru
Výška	480 mm
Šířka	331 mm
Hloubka	170 mm

## Prostředí

Normy	IEC 62196-1 IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-2
Certifikace výrobku	CB CE RCM
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Hmotnost přístroje	6,6 kg
Barva	Bílá (RAL 9003) Šedá (RAL 7016)

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	27,000 cm
Šířka balení 1	54,000 cm
Délka balení 1	40,000 cm
Hmotnost balení 1	8,758 kg
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	50,000 cm
Šířka balení 2	60,000 cm
Délka balení 2	80,000 cm
Hmotnost balení 2	44,660 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>

---

Informace o životním prostředí [Environmentální profil produktu](#)

---

Životní cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

---

## Záruční lhůta

---

Záruka 18 měsíců

## Doporučené náhradní produkty