

# Technický list

Specifikace



## nabíjecí stanice Smart Wallbox s integrovaným kabelem T2 22 kW klíč

EVB1A22PCKI

### Základní popis

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Smart Wallbox
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVB1
Popis pólů	3P + N pro výkonový obvod
Montážní režim	Nástěnná montáž Montáž podstavce
Typ nabídky	Standardní
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Max power	22 kW 32 A 380...415 V
Systém řízení přístupu	Klíč

### Doplňky

Socket-outlet number	1
Typ výstupu	Vpravo strana T2 integrovaný kabel / postříbřené kontakty 4,5 m
Uzemňovací soustava	TT TN-S Kompatibilní IT s dalším oddělovacím transf. v napájecím zdroji
Počet vstupů	6
Typ konektoru	RS485 pro měření Modbus 3 RJ45 pro Ethernet připojení LAN
Typ vstupu	Binární pro omezení výkonu spínací kontakt Binární pro zpožděné nabíjení spínací kontakt
Typ ovládání	může být ovládán vzdáleně 1 vícebarevná prosvětlené tlačítko, funkce: stop/restart
Místní signalizace	1 vícebarevná LED, funkce: signalizace stavu
Typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Samostatný Architektura klastru
Operation and maintenance	Záznam detailů o nabíjení Správa zátěže Diagnostická
Webový server	Zabudovaný
Služba Ethernet	Konfigurace pomocí web serveru

Výška	480 mm
Šířka	330 mm
Hloubka	170 mm

## Prostředí

Normy	IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Certifikace výrobku	CE CB RCM
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Hmotnost přístroje	8,3 kg
Barva	Bílá (RAL 9003) Šedá (RAL 7016)

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	10,799 kg
Výška balení 1	27 cm
Šířka balení 1	40 cm
Délka balení 1	54 cm
Typ balení 2	P06
Počet výrobků v balení 2	4
Hmotnost balení 2	51,196 kg
Výška balení 2	75 cm
Šířka balení 2	60 cm
Délka balení 2	80 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>

## Záruční lhůta

---

Záruka

18 měsíců

---