



Základní popis

Řada	Thorsman
Označení výrobku	Thorsman Mini 1.5 LED
Typ produktu nebo součásti	Ruční pracovní světlo
Světelný zdroj	COB LED 1,5 W

Doplňky

Typ instalace	Vnitřní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	5 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Výstupní napětí	5 V DC 1 A
Životnost žárovky	50000 H
Index podání barev	Ra=70
Osvětlení	0,5 m : 80 lux
Součást výrobku	Kabel USB
Výška	120 mm
Šířka	59 mm
Hloubka	25 mm
Hmotnost přístroje	112 g

Prostředí

Popis prostředí	Prachotěsné
Stupeň krytí IP	IP65
Označení kvality	CE
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...40 °C

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1642 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Instrukce o ukončení životnosti
výrobku

Standardní recyklaci výrobku
