

Technický list

Specifikace



Thorsman - LED pracovní světlo 30W - zásuvka s kolíkem

IMT33099

! Výroba ukončena: 9. 12. 2021

! Ukončení servisní podpory: 31. 12. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Thorsman
Označení Výrobku	Thorsman 30 LED
Typ Produktu Nebo Součásti	Pracovní lampa
Světelný Zdroj	80 x SMD LED 5630 30 W

Doplňky

Typ Instalace	Vnitřní Venkovní
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	100...240 V
Typ Sítě	AC
Frekvence Sítě	50/60 Hz
Konfigurace Násuvného Pólu	2F+E
Standard Zástrčky	Schuko/FR
Standard Pro Zásuvku	Francie
Počet Výstupních Zásuvek	1
Světelný Tok	2850 lm
Životnost Žárovky	50000 H
Index Podání Barev	R _a =80
Úhel Paprsku	100 °
Izolace Kabelu	Neoprén
Materiál	TPE (termoplastický elastomer) ABS (akrylonitril butadien-styren)
Elektrické Připojení	Napájecí kabel H07RN-F3G1.5 2 m
Výška	250 mm
Šířka	256 mm
Hloubka	109 mm
Hmotnost Přístroje	1,75 kg
Cílová Země	Belgie Francie

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Popis Prostředí	Prachotěsné Stříkající voda
Stupeň Krytí Ip	IP54
Stupeň Ochrany Ik	IK07
Značky Kvality	CE
Provozní Teplota	-25...40 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	12,1 cm
Šířka Balení 1	26,5 cm
Délka Balení 1	31,5 cm
Hmotnost Balení 1	2 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
	Neobsahuje Rtuť	
	Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace