


Technický list

Specifikace



Canalis - vývodní skříň pro pojistky NF - 22x58 - 100 A - 3L+N+PE

KSB100SF4

Základní popis

Výrobová Řada	Canalis
Kompatibilní Řada	Canalis KT přípojnícový systém Canalis KS přípojnícový systém
Typ Produktu Nebo Součástí	Odbočná jednotka
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KS přípojnícový systém Canalis KT přípojnícový systém s KS typ násuvná vývody
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	100 A při 35 °C
Protection Type	pojistkový odpojovač: pro aM válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A podle NF standard pojistkový odpojovač: pro gG válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A podle NF standard
Součást Výrobku	Pojistka objednává se samostatně
Montáž	Násuvná s pevnou polaritou
Počet Pólů Vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití Zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230...690 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6,8 kV
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	690 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence Sítě	50/60 Hz
Elektrické Připojení	Měděné oko kabelu - ISO63 - kabel : 50 mm² pevný Měděné oko kabelu - ISO63 - kabel : 50 mm² ohebný
Door/Cover Opening Side	Vpravo
Režim Odpojení Vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiál Těla	Plast
Šířka	444 mm
Hloubka	128 mm
Depth (Door Open)	545,5 mm
Výška	220 mm
Hmotnost Přístroje	5 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Uzemňovací Soustava	TT TN-S IT
Stupeň Krytí Ip	IP55 podle IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	18,400 cm
Šířka Balení 1	22,000 cm
Délka Balení 1	44,400 cm
Hmotnost Balení 1	3,700 kg
Typ Balení 2	P12
Počet Jednotek V Balení 2	25
Výška Balení 2	80,000 cm
Šířka Balení 2	80,000 cm
Délka Balení 2	120,000 cm
Hmotnost Balení 2	112,000 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓	Neobsahuje Rtut'	
✓	Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓	Produkt Neobsahuje Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace