



### Základní popis

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 1 maximální výkon: 1,25 VA Třída 3 maximální výkon: 1,5 VA
[In] jmenovitý proud	50 A

### Doplňky

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro kabel
Převod měř. transformátoru proudu	50/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	3 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 Ith
Bezpečnostní faktor	5.0
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Šrouby Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN Montážní deska
Šířka	44 mm venkovní
Výška	65 mm venkovní
Hloubka	30 mm venkovní
Průměr	21 mm
Hmotnost přístroje	0,19 kg
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B

Vnější průměr kabelu	21 mm max
Těsnění	Ano

### Prostředí

Standardy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifikace výrobku	CE
Stupeň krytí IP	IP20
Relativní vlhkost	0...95 %
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

### Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric <a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a>
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou <a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------