



Základní popis

Řada	Unica
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Typ konektoru	HDMI
Typ elektrického obvodu	Video Audio
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Grafitová
Balení	Skupina

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Počet kusů na sadu	Sada 10
Prodej v nedělitelném množství	1
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil. středová deska
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	41,7 mm
Hloubka	25,7 mm
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
Standards	EN 50157 EN 50049
Stupeň krytí IP	IP21
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo

Olej
Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken

Zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů
