



Základní popis

Řada	Unica
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	RJ45 konektor
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Grafitová
Kategorie	RJ45 - 8 contacts - category 6A - transmission rate < 500 MHz
Součást výrobku	Držák štítku Ochranný kryt

Doplňky

Typ komunikační sítě	10GBASE-T
Typ komunikačního rozhraní	ATM 1200 Mbps
Počet modulů	1 modul
Počet konektorů	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	S/FTP
Uspořádání vodičů	Stíněná kroucená dvoulinka
Připojení - svorky	Kliknutím
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Hloubka	36 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	25 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C

Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
Standardy	ISO 8877

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 0803 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------