

Technický list

Specifikace



Mini Pragma rozvodnice pro povrchovou montáž - 3x12 modulů - plné dveře

MIP11312

! Výroba ukončena: 9. 10. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Resi9
Označení Výrobku	Resi9 MP
Typ Produktu Nebo Součásti	Rozváděč
Typ Rozváděče	Modulární rozváděč
Počet Modulů 18 Mm Na Řadu	12
Počet Vodorovných Řád	3
Typ Dveří	Plný
Šířka	Venkovní: 268 mm
Výška	Venkovní: 478 mm
Hloubka	Venkovní: 102 mm

Doplňky

Montáž Rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 Mm	24
Celkový Počet 18 Mm Modulů	36
[In] Jmenovitý Proud	63 A
Typ Lišty	35 mm asymetrická lišta
Popis Montážní Desky	Bez montážního panelu
Kabelový Vstup	1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení
Funkce Svorkovnice	Zemní
Počet Svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 20 vývody
Výstupy Z Distribučního Bloku	2 x 16 mm² pro zemní 9 x 10 mm² pro zemní 9 x 6 mm² pro zemní
Materiál Rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
Vnitřní Hloubka	80 mm
Barva	Dveře: bílá (RAL 9003) Čelní: bílá (RAL 9003)

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Značky Kvality	IMQ
Požární Odolnost	Zadní díl: 750 °C Dveře: 650 °C Čelní: 750 °C
Stupeň Krytí Ip	IP40
Stupeň Ochrany Ik	IK07
Provozní Teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	10,200 cm
Šířka Balení 1	26,800 cm
Délka Balení 1	47,800 cm
Hmotnost Balení 1	1,430 kg
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	4
Výška Balení 2	52,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	5,720 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	32
Výška Balení 3	117,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	57,760 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace Profil cirkularity