

Technický list

Specifikace



Mini Pragma rozvodnice pro povrchovou montáž - 1x8 modulové - plné dveře

MIP12108

Základní popis

Řada	Resi9
Označení Výrobku	Resi9 MP
Typ Produktu Nebo Součásti	Rozváděč
Typ Rozváděče	Modulární rozváděč
Počet Modulů 18 Mm Na Řadu	8
Počet Vodorovných Řád	1
Typ Dveří	Plný
Šířka	Venkovní: 196 mm
Výška	Venkovní: 198 mm
Hloubka	Venkovní: 101,5 mm

Doplňky

Montáž Rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 Mm	16
Celkový Počet 18 Mm Modulů	8
[In] Jmenovitý Proud	63 A
Typ Lišty	35 mm asymetrická lišta
Popis Montážní Desky	Bez montážního panelu
Kabelový Vstup	1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení
Funkce Svorkovnice	Zemní / N
Počet Svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 8 vývody 1 nulová (našroubované) s 8 vývody
Výstupy Z Distribučního Bloku	1 x 16 mm² pro zemní 1 x 16 mm² pro nulová 3 x 6 mm² pro zemní 3 x 6 mm² pro nulová 4 x 10 mm² pro zemní 4 x 10 mm² pro nulová
Materiál Rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
Vnitřní Hloubka	80 mm
Barva	Dveře: bílá (RAL 9003) Čelní: bílá (RAL 9003)
Segment Trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Značky Kvality	IMQ
Požární Odolnost	Dveře: 650 °C Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň Krytí Ip	IP40
Stupeň Ochrany Ik	IK07
Provozní Teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	10,000 cm
Šířka Balení 1	19,500 cm
Délka Balení 1	23,000 cm
Hmotnost Balení 1	636,000 g
Typ Balení 2	S04
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	40,000 cm
Délka Balení 2	60,000 cm
Hmotnost Balení 2	7,216 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	160
Výška Balení 3	121,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	127,456 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Produkt Neobsahuje Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace