

Technický list

Specifikace



ClimaSys výměník vzduch-vzduch 80W/K boční montáž bez T

NSYCEA80

Základní popis

Řada	ClimaSys
Označení Výrobku	ClimaSys CE
Typ Produktu Nebo Součástí	Výměník vzduch-vzduch
Mounting Type	Boční strany skříně
Chladicí Výkon	80 W výkon se získá násobením daného výkonu Delta T (Tex.t-Tint.)

Doplňky

Flow Rate	Externí obvod: 1050 m3/h Vnitřní obvod: 1050 m3/h
Typ Ovládání	Termostat
Nastavení Rozsahu Teplot	5...60 °C
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	Mimo skříně: 5...55 °C
Nature Of The Fluid	Vzduch
Vstupní Napětí	230 V 50/60 Hz
[In] Jmenovitý Proud	1,1 A
Spotřeba Energie (W)	240 W
Výška	Externí: 1260 mm
Šířka	Externí: 317 mm
Hloubka	Externí: 148 mm
Hmotnost Přístroje	17 kg
Noise Level	64 dB podle EN/ISO 3746
Typ Ochrany	Tepelná ochrana: T 2 A
Materiál	Ocel
Barva	Šedá (RAL 7035)

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP22 (vnější IP) IP55 (vnitřní IP)
Certifikace Výrobků	CE
Směrnice	2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí 2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100
-------	---

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	18,5 cm
Šířka Balení 1	36,5 cm
Délka Balení 1	138,0 cm
Hmotnost Balení 1	25,0 kg
Typ Balení 2	P12
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	154,0 cm
Šířka Balení 2	80,0 cm
Délka Balení 2	120,0 cm
Hmotnost Balení 2	315,0 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti