

# Technický list

Specifikace



## Climasys ultratenké topné těleso 90W 240V 280x450mm

NSYCRS100W240V

### Základní popis

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Řada                       | ClimaSys                   |
| Označení Výrobku           | ClimaSys CR                |
| Typ Produktu Nebo Součástí | Ultratenké odporové topení |
| Rozsah Výkonu              | 90 W                       |
| Vstupní Napětí             | 240 V AC 50/60 Hz          |
| Elektrické Připojení       | Kabel délka: 2 m           |

### Doplňky

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovní Poloha          | Vodorovná<br>Svislá                                                                                                                 |
| Provozní Teplota         | -60...70 °C                                                                                                                         |
| Nastavení Rozsahu Teplot | -40...70 °C                                                                                                                         |
| Materiál                 | Silikonová guma                                                                                                                     |
| Výška                    | Externí: 260 mm                                                                                                                     |
| Šířka                    | Externí: 440 mm                                                                                                                     |
| Hloubka                  | Externí: 1,6 mm                                                                                                                     |
| Sestava Zařízení         | 6 samolepící Velcro podložky<br>6 plastové distanční díly<br>4 Telequick matice<br>4 nacvakávací matice<br>upevňovací příslušenství |
| Podmínky Použití         | Vzduchotěsně uzavřená skříň<br>Je nutná elektrická ochrana<br>Topení musí být instalováno s teplotním čidlem                        |
| Upevnění                 | 4 šrouby                                                                                                                            |
| Upevnění                 | Lišta DIN<br>Telequick montážní deska<br>Lepící páska Velcro<br>Standardní mont. deska                                              |

### Jednotky balení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Typ Balení 1              | PCE     |
| Počet Jednotek V Balení 1 | 1       |
| Výška Balení 1            | 5,0 cm  |
| Šířka Balení 1            | 42,5 cm |
| Délka Balení 1            | 70,0 cm |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hmotnost Balení 1         | 740,0 g  |
| Typ Balení 2              | PAM      |
| Počet Jednotek V Balení 2 | 50       |
| Výška Balení 2            | 160,0 cm |
| Šířka Balení 2            | 100,0 cm |
| Délka Balení 2            | 120,0 cm |
| Hmotnost Balení 2         | 65,0 kg  |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|

Trvale udržitelný rozvoj



Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO<sub>2</sub>.

**Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu** je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost   RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení Reach                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                  |
| Směrnice Eu Rohs               | V souladu s výjimkami                                                                                                                            |
| Nařízení China Rohs            | <a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a><br>Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci. |
| Informace O Životním Prostředí | <a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                                                                  |
| Weee                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.        |
| Životní Cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                                 |