



Spacial SF skříň pro elektronické aplikace - 1200x800x600 mm

NSYSF12860E

Základní popis

Řada	Spacial
Extended Range	Spacial SF-E
Application	Elektronické aplikace
Typ Produktu Nebo Součásti	Vhodný rozvaděč
Jmenovitá Výška Rozvaděče	1200 mm
Jmenovitá Šířka Rozvaděče	800 mm
Jmenovitá Hloubka Rozvaděče	600 mm
Montáž Rozvodnice	Samostatně stojící
Sestava Zařízení	1 struktura 1 uzamykací systém s rukojetí: dveře 1 střecha 2 dveře: přední a zadní 2 boční panely

Doplňky

Typ Struktury	Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Vyrobeno z jednoho oddílu Panely a dveře vestavěné do konstrukce
Otevírání Dveří	Oboustranné (120 °)
Typ Dveří	Plné přední Skleněné zadní
Popis Montážní Desky	Bez montážního panelu
Typ Krycí Desky	Bez těsnící desky
Typ Zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" přední a zadní dveře
Počet Dveří	Přední a zadní: 2 dveře
Dostupnost Pro Provoz	Boční části rozváděče Zadní Přední
Odnímatelné Díly	Dveře šrouby závěs dveří Střecha šrouby Boční panel šrouby
Materiál	Rámeček: pozinkovaná ocel Stojiny: pozinkovaná ocel Dveře: ocelový plech Panely: ocelový plech Závěs dveří: zamak Rukojeť: polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem
Povrchová Úprava	Práškový epoxidový polyester

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Barva	Rozváděč: šedá (RAL 7035) Rukojeť: černá (RAL 9005)
-------	--

Prostředí

Normy	IEC 62208
Stupeň Krytí Nema	NEMA 3R/12
Stupeň Krytí Ip	IP55 podle IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK08 podle IEC 62262 (průhledných dveří) IK10 podle IEC 62262 (plných dveří)

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	69,0 cm
Šířka Balení 1	84,5 cm
Délka Balení 1	133,0 cm
Hmotnost Balení 1	91,0 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace