

Technický list

Specifikace



Spacial SM kompaktní rozv. bez mont. panelu - 1200x1200x400 mm

NSYSM1212402D

Základní popis

Řada	Spacial
Označení Výrobku	Spacial SM
Typ Produktu Nebo Součástí	Kompaktní rozvodnice
Application	Víceúčelové
Typ Instalačního Příslušenství	Samostatně stojící
Sestava Zařízení	1 tělo 2 dveře 2 deska s kabelovou průchodkou 1 uzamykací systém s rukojetí: dveře 1 blokovací systém: levé dveře 4 držák montážní desky
Odmíatelné Díly	Dveře šrouby závěs dveří Držák montážního panelu šrouby
Jmenovitá Výška Rozvaděče	1200 mm
Jmenovitá Šířka Rozvaděče	1200 mm
Jmenovitá Hloubka Rozvaděče	400 mm

Doplňky

Počet Dveří	Přední: 2 dveře
Otevírání Dveří	Vlevo (120 °) Vpravo (120 °)
Typ Dveří	Plné
Typ Zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Typ Těla	Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích Jedno tělo se svařovaným zadním panelem
Popis Montážní Desky	Bez montážního panelu
Typ Krycí Desky	Standardní
Kabelový Vstup	1 vstup
Materiál	Tělo: ocelový plech Dveře: ocelový plech Závěs dveří: zamak
Povrchová Úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Rozváděč: šedá (RAL 7035) Rukojeť: černá (RAL 9005)
Dostupnost Pro Provoz	Přední
Hmotnost Přístroje	76 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Normy	IEC 62208
Certifikace Výrobků	DNV BV UL
Stupeň Ochrany Ik	IK10 podle IEC 62262
Stupeň Krytí Ip	IP55 podle IEC 60529

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	133,0 cm
Šířka Balení 1	124,5 cm
Délka Balení 1	49,0 cm
Hmotnost Balení 1	76,0 kg
Typ Balení 2	PAL
Počet Jednotek V Balení 2	2
Výška Balení 2	98 cm
Šířka Balení 2	125 cm
Délka Balení 2	133 cm
Hmotnost Balení 2	168 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace