



Základní popis

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SM
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Aplikace	Víceúčelové
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 1 dveře 1 montážní deska 1 uzamykací systém s rukojetí pro dveře 4 držák montážní desky
Odnímatelné díly	Dveře pevný šrouby pro závěs dveří Držák montážního panelu pevný šrouby Montážní deska pevný šrouby pro držák montážní desky
Jmenovitá výška rozvaděče	1200 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	800 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	300 mm

Doplňky

Počet dveří	1 na přední
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ dveří	Plné
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Typ těla	Jedno tělo se svařovaným zadním panelem Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích
Popis montážní desky	Plná
Typ krycí desky	Standardní
Kabelová průchodka	1 vstup
Materiál	Pozinkovaná ocel pro montážní deska Ocelový plech pro tělo

	Ocelový plech pro dveře Zamak pro závěs dveří
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Rozváděč : šedá RAL 7035 Rukojeť : černá RAL 9005
Dostupnost pro provoz	Přední

Prostředí

Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	BV DNV UL
Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0940 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Environmentální profil produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------